



Control station for 40mm profile rails with IO-Link interface and flush illuminated pushbutton LED RGB, 1NO
LP4P1B8100L

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Gri
Configurare contact	1NO
grad de protectie IEC	IP65

Caracteristici electrice

Curent nominal de funcționare	mA	1...100
Tensiune de alimentare (DC)	V	19.2...28.8V
Putere maximă de operare	mW	250

Operațiuni

Durata de viata electrica	cycles	1.000.000
B10d	cycles	1.300.000

Caracteristici mecanice

Conexiune	4-pin M12 connector
Fixare	For 40mm profile rails
Greutate	g 115

Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tipul 1
----------------------	---------

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Dimensiuni



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL508A

Certificate

cURus