



Denumirea produsului

Buton cu cap ciupercă, revenire cu arc Ø 40 mm/1,6" LPCB614

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Galben
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Poliamidă
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc	cycles	5000000
Adaptor de montare		LPXAU120
Greutate	g	33

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Rama pentru  
buton ciuperca