



Denumirea produsului

Buton cu cap
 ciupercă, zăvor,
 rotiți pentru a
 elibera Ø 40
 mm/1,6"
 LPCB6344+LPXAU1

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare **Roșu**

Tipul posturilor **Buton cu cap de
 ciupercă**

grad de protecție IEC **IP66, IP67 și
 IP69K**

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN **V 690**

Curent termic convențional în aer liber I_{th} IEC **A 10**

Conductivitate **1mA 5V**

Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1 **A600 Q600**

Curent de funcționare AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact **mΩ ≤20**

Caracteristici mecanice

Forța de acționare **kg-lb <0.5Kg / 1.1lb**

Durata de viața mecanică - Dispozitive de acționare de blocare **cycles 300000**

Terminale Borne șurub **Șurub**

Secțiunea dirijorului

IEC	max	mm ²	1 or 2 / 2.5
			LPXAU120

Adaptor de montare **LPXAU120**

Date tehnice UL

Grad de protecție UL **Tip 1, 2, 3R, 4, 4X,
 12, 12K**

Condiții ambientale

Temperatura			
Temperatura de Operare			
min	°C	-25	
max	°C	+70	

KIT PLASTIC MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON ACTUATOR, LATCH, TURN TO RELEASE,
Ø40MM. FOR NORMAL STOPPING. RED WITH MOUNTING ADAPTER AND 1 CONTACT
ELEMENT, NC. SCREW TERMINATION

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

RINA