



Buton cu cap ciupercă, zăvor, trageți pentru eliberare Ø 40 mm/1,6" LPCB674

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Poliamidă
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici mecanice

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata de viața mecanică - Dispozitive de acționare de blocare	cycles	300000
Adaptor de montare		LPXAU120
Greutate	g	97

### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensiuni



### Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certificate

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Rama pentru  
buton ciuperca