



Denumirea produsului

Operatorii butoane cu triplu impuls - Cu butonul central proeminent  
LPCB7355+LPXAU120

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Verde/Roșu/Verde
Tipul posturilor	Triplă atingere
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10
Conductivitate		1mA 5V
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600

Curent de funcționare AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact

mΩ ≤20

### Caracteristici mecanice

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata de viață mecanică	cycles	1000000
Terminale Borne șurub		Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

### Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

### Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

### Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

CertIFICATE

CCC

KIT PLASTIC TRIPLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, 2 EXTERNAL FLUSH AND 1 MIDDLE EXTENDED PUSHBUTTONS. SPRING RETURN, ↑ STOP ↓ WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS, 2NO+1NC. SCREW TERMINATION

---

cULus

---

EAC

---

RINA