

Denumirea produsului	Operatorii butoane cu triplu impuls - Cu butonul central proeminent			
Denumirea tipului de produs	LPCB73			
Caracteristici generale				
Culoare	Verde/Roșu/Verde			
Tipul posturilor	Triplă atingere			
Material	Poliamidă			
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K			
Caracteristici mecanice				
Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb		
Durata de viata mecanica	cycles	1000000		
Adaptor de montare	LPXAU120			
Greutate	g	30		
Date tehnice UL				
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K			
Conditii ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85
		Clasificare ETIM		
		ETIM 8.0	EC000221 - Element frontal pentru buton	