



Denumirea produsului

Buton iluminat -
Proeminent

Denumirea tipului de produs

LPCBL20

Caracteristici generale

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Culoare | Transparent |
| Tipul posturilor | Buton extins |
| Material | Poliamidă |
| grad de protectie IEC | IP66, IP67 și IP69K |

Caracteristici mecanice

| | | |
|--|--------|----------------|
| Forța de acționare | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc | cycles | 5000000 |
| Adaptor de montare | | LPXAU120 |
| Greutate | g | 27 |

Date tehnice UL

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Grad de protectie UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|---------------------------------|

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura de depozitare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

CCC
cULus

EAC

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton