



Denumirea produsului

Buton ciuperca
iluminat, Ø 40mm
LPCBL61

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Buton cu cap de
ciupercă

Material

Poliamidă

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Caracteristici mecanice

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durată de viață mecanică - actuator cu retur cu arc

cycles 5000000

Adaptor de montare

LPXAU120

Greutate

g 35

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -
Rama pentru
buton ciuperca