



Denumirea produsului

Buton ciuperca  
iluminat, Ø 40mm  
LPCBL61

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Galben

Tipul posturilor

Buton cu cap de  
ciupercă

Material

Poliamidă

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc

cycles 5000000

Adaptor de montare

LPXAU120

Greutate

g 35

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Rama pentru  
buton ciuperca