



Denumirea produsului

Buton cu dublă atingere, indicator alb cu retur cu arc - Două butoane de apăsare
LPCBL7123+LPXAU120

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Verde/Roșu		
Tipul posturilor	Atingere dublă cu două butoane de apăsare		
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K		
Caracteristici electrice			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10	
Tensiune de alimentare (AC)	V	12...30	
Tensiune de alimentare (DC)	V	12...30	
Conductivitate	1mA 5V		
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Curent de funcționare AC15			

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact

mΩ ≤20

Operațiuni

Durata de viață electrică hours 100000

Caracteristici mecanice

Forța de acționare kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata de viață mecanică cycles 1000000

Terminale Borne șurub

Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

KIT PLASTIC DOUBLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, WHITE INDICATOR, 2 FLUSH PUSHBUTTONS, GREEN RED/1 0 WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS, 1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT, 12...30VAC/DC

Certificate

UL508

CCC

cULus

EAC

RINA
