



Denumirea produsului

Buton cu dublă
atingere, indicator alb
cu retur cu arc - Două
butoane de apăsare
LPCBL7124+LPXAU120

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	alb negru
Tipul posturilor	Atingere dublă cu două butoane de apăsare
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10
Tensiune de alimentare (AC)	V	12...30
Tensiune de alimentare (DC)	V	12...30
Conductivitate		1mA 5V
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Curent de funcționare AC15		
	12V	A 6
	24V	A 6
	48V	A 6
	120V	A 6
	240V	A 3
	400V	A 1.9
	480V	A 1.5
	500V	A 1.4
	600V	A 1.2

Curent de funcționare DC13

	12V	A 3
	24V	A 3
	48V	A 1.5
	125V	A 0.55
	250V	A 0.27
	440V	A 0.15
	500V	A 0.13
	600V	A 0.1

Rezistența la contact

mΩ ≤20

Operațiuni

Durata de viață electrică hours 100000

Caracteristici mecanice

Forța de acționare kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata de viață mecanică cycles 1000000

Terminale Borne șurub

Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12,
12K

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

KIT PLASTIC DOUBLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, WHITE INDICATOR, 2 FLUSH
PUSHBUTTONS, WHITE BLACK/1 0 WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS,
1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT,
12...30VAC/DC

Certificate	UL508
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA