



Denumirea produsului

Buton cu dublă  
atingere, indicator alb  
cu retur cu arc - Două  
butoane de apăsare  
LPCBL7124+LPXAU120

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare alb negru

Tipul posturilor

Atingere dublă cu două  
butoane de apăsare

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici electrice**

Tensiune nominală de izolație  $U_i$  IEC/EN V 690

Curent termic convențional în aer liber  $I_{th}$  IEC A 10

Tensiune de alimentare (AC) V 185...265

Tensiune de alimentare (DC) V 185...265

Conductivitate 1mA 5V

Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1 A600 Q600

Curent de funcționare AC15

12V A 6

24V A 6

48V A 6

120V A 6

240V A 3

400V A 1.9

480V A 1.5

500V A 1.4

600V A 1.2

Curent de funcționare DC13

12V A 3

24V A 3

48V A 1.5

125V A 0.55

250V A 0.27

440V A 0.15

500V A 0.13

600V A 0.1

Rezistența la contact mΩ ≤20

**Operațiuni**

Durata de viață electrică hours 100000

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata de viață mecanică cycles 1000000

Terminale Borne șurub Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare LPXAU120

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25

max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40

max °C +85

**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

KIT PLASTIC DOUBLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, WHITE INDICATOR, 2 FLUSH  
PUSHBUTTONS, WHITE BLACK/1 0 WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS,  
1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT,  
185...265VAC

Certificate	UL508
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA