



Denumirea produsului

Buton cu dublă atingere, indicator alb cu retur cu arc - Un buton extins și unul înroscat  
LPCBL7223+LPXAU120

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Verde/Roșu

Tipul posturilor

Atingere dublă cu un buton extins și unul înroscat

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici electrice**

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN

V 690

Curent termic convențional în aer liber Ith IEC

A 10

Tensiune de alimentare (AC)

V 12...30

Tensiune de alimentare (DC)

V 12...30

Conductivitate

1mA 5V

Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Curent de funcționare AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact

mΩ ≤20

**Operațiuni**

Durata de viață electrică

hours 100000

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata de viață mecanică

cycles 1000000

Terminale Borne șurub

Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

KIT PLASTIC DOUBLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, WHITE INDICATOR, 1 EXTENDED AND 1 FLUSH PUSHBUTTONS, GREEN RED/ I 0 WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENT, 1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT, 12...30VAC/DC

---

IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certificate

---

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

---