



Denumirea produsului	Buton cu dublă atingere, indicator alb cu retur cu arc - Un buton extins și unul înroscat		
Denumirea tipului de produs	LPCBL7224+LPXAU120		
<b>Caracteristici generale</b>			
Culoare	alb negru		
Tipul posturilor	Atingere dublă cu un buton extins și unul înroscat		
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10	
Tensiune de alimentare (AC)	V	185...265	
Tensiune de alimentare (DC)	V	185...265	
Conductivitate	1mA 5V		
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Curent de funcționare AC15		12V	A 6
		24V	A 6
		48V	A 6
		120V	A 6
		240V	A 3
		400V	A 1.9
		480V	A 1.5
		500V	A 1.4
		600V	A 1.2
Curent de funcționare DC13		12V	A 3
		24V	A 3
		48V	A 1.5
		125V	A 0.55
		250V	A 0.27
		440V	A 0.15
		500V	A 0.13
		600V	A 0.1
Rezistența la contact			mΩ ≤20
<b>Operațiuni</b>			
Durata de viață electrică			hours 100000
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Forța de acționare			kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durata de viață mecanică			cycles 1000000
Terminale Borne șurub	Șurub		
Secțiunea dirijorului	IEC		
		max	mm <sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5
Adaptor de montare	LPXAU120		
<b>Date tehnice UL</b>			
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura	Temperatura de Operare		
		min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura de depozitare		
		min	°C -40
		max	°C +85
<b>Certificări și conformitate</b>			
Conformitate	CSA C22.2 n° 14		

KIT PLASTIC DOUBLE-TOUCH ACTUATOR, SPRING RETURN, WHITE INDICATOR, 1 EXTENDED AND 1 FLUSH PUSHBUTTONS, WHITE BLACK/I 0 WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS, 1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT, 185...265VAC

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

---

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA