



Denumirea produsului	Interfață RJ45, tip conexiune Ethernet
Denumirea tipului de produs	LPCD0
Caracteristicile transmisiei	Cat.5E

Caracteristici generale

Material	Poliamidă
grad de protectie IEC	IP65 fata; IP20 pe spate

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	24VAC
Rezistența la contact	mΩ	≤40

Caracteristici mecanice

Greutate	g	26
----------	---	----


Date tehnice UL

Grad de protectie UL	1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K în față
----------------------	-------------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus
	EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002780 - Modul de interfață
----------	-------------------------------------