



Denumirea produsului	Selector iluminat - 3 poziții
Denumirea tipului de produs	LPCSL13

Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Selector
Material	Poliamidă
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120	
Greutate	g	25


Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	---------------------------------

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	CCC
	cULus

EAC

RINA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Element frontal
pentru comutator
selector