



Buton cu puls pulsatoriu LPFB10

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Verde
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc	cycles	5000000
Fixare		Fara baza de fixare
Adaptor de montare		LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton