



Butoane de impuls cu simboluri LPFB11

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Culoare               | Roșu                      |
| Tipul posturilor      | Buton de apăsare          |
| Material              | Aliaj de aluminiu și zinc |
| grad de protecție IEC | IP66, IP67 și IP69K       |

**Caracteristici mecanice**

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Forța de acționare                                  | kg-lb               | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durată de viață mecanică - actuator cu retur cu arc | cycles              | 5000000        |
| Fixare  | Fara baza de fixare |                |
| Adaptor de montare                                  | LPXAU120M           |                |

**Date tehnice UL**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Grad de protecție UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|------------------------------|

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura de depozitare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

|                     |
|---------------------|
| CSA C22.2 n° 14     |
| IEC/EN/BS 60947-1   |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508               |

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton