



Butoane de impuls cu simboluri LPFB21

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton extins
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata de viața mecanică	cycles	5000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

**Conditii ambientale**

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton