



Buton iluminat  
LPFBL10

Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Culoare               | Galben                    |
| Tipul posturilor      | Buton de apăsare          |
| Material              | Aliaj de aluminiu și zinc |
| grad de protecție IEC | IP66, IP67 și IP69K       |

### Caracteristici mecanice

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| Durată de viață mecanică - actuatoare cu retur cu arc | cycles              | 5000000 |
| Fixare  | Fara baza de fixare |         |
| Adaptor de montare                                    | LPXAU120M           |         |

### Date tehnice UL

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Grad de protecție UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|------------------------------|

### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura de depozitare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensiuni



### Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton