



Interfață USB,
conexiune tip A/B
mamă
LPFD0

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc pentru
partea metalică,
poliamidă pentru
piesele din
plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K în față

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -
Modul de
interfață