



Denumirea produsului

Interfata RJ45,
conexiune
Ethernet cu cablu
de 1m lungime
LPFD0
Cat.6

Denumirea tipului de produs
Caracteristicile transmisiei

Caracteristici generale

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc pentru
partea metalică,
poliamidă pentru
piesele din
plastic

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K în față

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura de depozitare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -
Modul de
interfață