



Cap de lumină pilot
LPFL

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Cap de lumină pilot

Material

Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002024 -
Accesorii pentru
dispozitive de
control