



Cap de lumină pilot  
LPFL

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Transparent
Tipul posturilor	Cap de lumină pilot
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002024 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
control