




Denumirea produsului	Operator pas cu pas LPFQ10
Denumirea tipului de produs	
Caracteristici generale	
Culoare	Verde
Tipul posturilor	Buton de apăsare. Împingeți pornire- împingere oprire
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice	
Forța de acționare	kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apasare	cycles 500000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

Date tehnice UL	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton