



Operator pas cu pas
LPFQ10

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Buton de apăsare.
Împingeți pornire-
împingere oprire

Material

Aliaj de aluminiu și zinc

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apăsare

cycles 500000

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton