



Denumirea produsului

Operator pas cu pas

Denumirea tipului de produs

LPFQ10

**Caracteristici generale**

Culoare

Galben

Tipul posturilor

Buton de apăsare.  
Împingeți pornire-  
împingere oprire

Material

Aliaj de aluminiu și zinc

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apăsare

cycles 500000

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton