




Denumirea produsului	Operator pas cu pas LPFQ10
Denumirea tipului de produs	
<b>Caracteristici generale</b>	
Culoare	Albastru
Tipul posturilor	Buton de apăsare. Împingeți pornire- împingere oprire
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

<b>Caracteristici mecanice</b>	
Forța de acționare	kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apăsare	cycles 500000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

<b>Date tehnice UL</b>	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Conditii ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	min °C -25 max °C +70
Temperatura de depozitare	min °C -40 max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508
--------------	--

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton