



Denumirea produsului

Operator pas cu pas  
LPFQ20

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Buton extins.  
Împingeți pornire-  
împingere oprire

Material

Aliaj de aluminiu  
și zinc

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

**Caracteristici mecanice**

Forța de acționare

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apasare

cycles 500000

Fixare

Fara baza de  
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton