



Denumirea produsului

Butoane iluminate
pas cu pas - Ras
LPFQL10

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Verde

Tipul posturilor

Buton de apăsare

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc pentru
partea metalică,
poliamidă pentru
piesele din
plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Caracteristici mecanice

Durată de viață mecanică - actuator cu dubla apăsare

cycles 500000

Fixare

Fara baza de
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton