



Denumirea produsului

Butoane iluminate  
pas cu pas - Ras  
LPFQL10

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Buton de apăsare

Material

Aliaj de aluminiu  
și zinc pentru  
partea metalică,  
poliamidă pentru  
piesele din  
plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durată de viață mecanică - actuator cu dubla apăsare

cycles 500000

Fixare

Fara baza de  
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condiții ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton