



Butoane iluminate pas cu pas - Proeminenți LPFQL20

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Verde
Tipul posturilor	Buton extins
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apasare	cycles	500000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

**Conditii ambientale**

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton