



Butoane iluminate pas cu pas - Proeminenți LPFQL20

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton extins
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apasare	cycles	500000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton