



Denumirea produsului

Selector lung - 3
poziții

Denumirea tipului de produs

LPFS13

Caracteristici generale

Culoare

Negru

Tipul posturilor

Selector

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica

cycles 1000000

Fixare

Fara baza de
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Lever

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control