



Denumirea produsului

Selector lung - 3  
poziții  
LPFS23

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Negru

Tipul posturilor

Selector

Material

Aliaj de aluminiu  
și zinc

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durata de viata mecanica

cycles 1000000

Fixare

Fara baza de  
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



Long lever

**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control