




| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------|--|
| Denumirea produsului | Selector cheie - 2 pozitii | | |
| Denumirea tipului de produs | LPFS32 | | |
| Caracteristici generale | | | |
| Culoare | Negru | | |
| Tipul posturilor | Selector | | |
| Material | Aliaj de aluminiu și zinc | | |
| grad de protectie IEC | IP66, IP67 și IP69K | | |
| Caracteristici mecanice | | | |
| Durata de viata mecanica | cycles | 1000000 | |
| Fixare | Fara baza de fixare | | |
| Adaptor de montare | LPXAU120M | | |
| Date tehnice UL | | | |
| Grad de protectie UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K | | |

| | | | |
|----------------------------|-----|----|-----|
| Conditii ambientale | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura de Operare | | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +70 |
| Temperatura de depozitare | | | |
| | min | °C | -40 |
| | max | °C | +85 |

Dimensiuni



Certificari si conformitate

| | |
|--------------|---------------------|
| Conformitate | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |

| | |
|-------------|-------|
| Certificate | cULus |
|-------------|-------|

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control