




Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii
Denumirea tipului de produs	LPFS33
Caracteristici generale	
Culoare	Negru
Tipul posturilor	Selector
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice	
Durata de viata mecanica	cycles 1000000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

Date tehnice UL	
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale	
Temperatura	
Temperatura de Operare	min °C -25 max °C +70
Temperatura de depozitare	min °C -40 max °C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate	
Conformitate	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508

Certificate	
-------------	--

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control