




Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii		
Denumirea tipului de produs	LPFS33		
Caracteristici generale			
Culoare	Negru		
Tipul posturilor	1 - 0 - 2, extragerea cheii în 1 și 0 și 2		
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru partea metalică, poliamidă pentru piesele din plastic		
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K		
Caracteristici mecanice			
Durata de viata mecanica	cycles	1000000	
Fixare	Fara baza de fixare		
Adaptor de montare	LPXAU120M		
Date tehnice UL			
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Conditii ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura de depozitare		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control