




Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii
Denumirea tipului de produs	LPFS33
<b>Caracteristici generale</b>	
Culoare	Negru
Tipul posturilor	1 - 0 - 2, extragerea cheii în 2
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

<b>Caracteristici mecanice</b>	
Durata de viata mecanica	cycles 1000000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

<b>Date tehnice UL</b>	
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Conditii ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +85

**Dimensiuni**



Key

**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control