



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denumirea produsului        | Selector cheie - 3 pozitii |
| Denumirea tipului de produs | LPFS36                     |

### Caracteristici generale

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Culoare               | Negru                     |
| Tipul posturilor      | Selector                  |
| Material              | Aliaj de aluminiu și zinc |
| grad de protectie IEC | IP66, IP67 și IP69K       |

### Caracteristici mecanice

|                          |                     |         |
|--------------------------|---------------------|---------|
| Durata de viata mecanica | cycles              | 1000000 |
| Fixare                   | Fara baza de fixare |         |
| Adaptor de montare       | LPXAU120M           |         |

### Date tehnice UL

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Grad de protectie UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|------------------------------|

### Conditii ambientale

#### Temperatura


#### Temperatura de Operare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

#### Temperatura de depozitare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensiuni



Key

### Certificari si conformitate

#### Conformitate

|                     |
|---------------------|
| CSA C22.2 n° 14     |
| IEC/EN/BS 60947-1   |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508               |

#### Certificate

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control