




Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii		
Denumirea tipului de produs	LPFS36		
Caracteristici generale			
Culoare	Negru		
Tipul posturilor	Selector		
Material	Aliaj de aluminiu și zinc		
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K		
Caracteristici mecanice			
Durata de viata mecanica	cycles	1000000	
Fixare	Fara baza de fixare		
Adaptor de montare	LPXAU120M		
Date tehnice UL			
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		

Conditii ambientale			
Temperatura			
Temperatura de Operare			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura de depozitare			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control