



Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii
Denumirea tipului de produs	LPFS39

### Caracteristici generale

Culoare	Negru
Tipul posturilor	Selector
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

### Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

### Conditii ambientale

#### Temperatura


#### Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

#### Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensiuni



Key

### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

#### Certificate

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control