



Denumirea produsului	Selector iluminat - 3 poziții
Denumirea tipului de produs	LPFSL13

#### Caracteristici generale

Culoare	alb
Tipul posturilor	Selector
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

#### Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

#### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	---------------------------------

#### Condiții ambientale

##### Temperatura


##### Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

##### Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

#### Dimensiuni



Lever

#### Certificări și conformitate

##### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

##### Certificate

cULus

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control