



Denumirea produsului	Lumini indicatoare LED fixe, monobloc LPML		
Denumirea tipului de produs	LPML		
<b>Caracteristici generale</b>			
Culoare	Roșu		
Tipul posturilor	Lumină pilot monobloc		
Material	Poliamidă		
grad de protecție IEC	IP66, IP67, IP69K frontal; IP20 pe spate		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Frecvența nominală	Hz	50-60	
Tensiune de alimentare (AC)	V	12 (-15% ... +10% Ue)	
Tensiune de alimentare (DC)	V	12 (-15% ... +10% Ue)	
<b>Operațiuni</b>			
Durata de viață electrică	hours	>30000	
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	0.8	
Terminale Borne șurub	Terminare cu șurub		
Secțiunea dirijorului	Secțiunea conductorului AWG/kcmil		
		AWG/Kcmil min	18
		AWG/Kcmil max	16
	IEC		
		max	mm <sup>2</sup> 2.5
Fixare	Fixare inel Ø22mm		
Greutate		g	21
<b>Date tehnice UL</b>			
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K pe față		
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura	Temperatura de Operare		
		min	°C -25
		max	°C +70
<b>Dimensiuni</b>			



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

#### Certificate

cULus  
EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -  
Indicator luminos  
complet