



Lumini
indicatoare LED
fixe, monobloc
LPML

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Lumină pilot monobloc
Material	Poliamidă
grad de protecție IEC	IP66, IP67, IP69K frontal; IP20 pe spate

Caracteristici electrice

Frecvența nominală	Hz	50-60
Tensiune de alimentare (AC)	V	48 (-15% ... +10% Ue)
Tensiune de alimentare (DC)	V	48 (-15% ... +10% Ue)

Operațiuni

Durata de viață electrică	hours	>30000
---------------------------	-------	--------

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	0.8
Terminale Borne șurub		Terminare cu șurub

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil	AWG/Kcmil min	18
	AWG/Kcmil max	16

IEC	max	mm ²	2.5
-----	-----	-----------------	-----

Fixare		Fixare inel Ø22mm
--------	--	-------------------

Greutate	g	21
----------	---	----

Date tehnice UL

Grad de protecție UL		Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K pe față
----------------------	--	---

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
Indicator luminos
complet