




Denumirea produsului				Lumini indicatoare LED fixe, monobloc LPML
Denumirea tipului de produs				LPML
Caracteristici generale				
Culoare				Galben
Tipul posturilor				Lumină pilot monobloc
Material				Poliamidă
grad de protectie IEC				IP66, IP67, IP69K frontal; IP20 pe spate
Caracteristici electrice				
Frecvența nominală		Hz	50-60	
Tensiune de alimentare (AC)		V	230 (-15% ... +10% Ue)	
Operațiuni				
Durata de viata electrica		hours	>30000	
Caracteristici mecanice				
Cuplu de strângere pentru terminale max		Nm	0.8	
Terminale Borne șurub				Terminare cu șurub
Secțiunea dirijorului	Secțiunea conductorului AWG/kcmil			
		AWG/Kcmil min	18	
		AWG/Kcmil max	16	
	IEC			
		max	mm ²	2.5
Fixare				Fixare inel Ø22mm
Greutate				g 24
Date tehnice UL				
Grad de protectie UL				Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K pe față
Conditii ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
Dimensiuni				



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
 IEC/EN/BS 60947-1
 IEC/EN/BS 60947-5-1
 UL508

Certificate

cULus
 EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
 Indicator luminos
 complet