




Denumirea produsului	Butoane de impuls cu simboluri LPSB11
Denumirea tipului de produs	LPSB11
Caracteristici generale	
Culoare	Negru
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice	
Forța de acționare	kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durata de viața mecanică	cycles 5000000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

Date tehnice UL	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condiții ambientale	
Temperatura	
Temperatura de Operare	min °C -25 max °C +70
Temperatura de depozitare	min °C -40 max °C +85

Dimensiuni



Certificări și conformitate	
Conformitate	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM	
ETIM 8.0	EC000221 - Element frontal pentru buton

