



Denumirea produsului	Butoane de impuls cu simboluri LPSB11
Denumirea tipului de produs	LPSB11

#### Caracteristici generale

Culoare	alb
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

#### Caracteristici mecanice

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata de viața mecanică	cycles	5000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


#### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

#### Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

#### Dimensiuni



#### Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Element frontal pentru buton
----------	---

