



Butoane de impuls cu simboluri LPSB11

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Albastru
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata de viața mecanică	cycles	5000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Element frontal pentru buton
----------	---

