



Butoane de impuls cu simboluri LPSB15

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Negru
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică	cycles	5000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton